

Garant**APMT 180524 ER, HB7630, Tipas: INOX**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215255 INOX
GTIN	4045197707895
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p maks. = 9 mm.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	2,4 mm
Serija	Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 180524 ER
Kietlydinys	HB7630
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		