

Garant**APMT 180524 TR, HB7520, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215277 UNI
GTIN	4045197707918
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p maks. = 9 mm.

Kampo spindulys: 2,4 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	2,4 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 180524 TR
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	290 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		