

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940823 2000
GTIN	4062406070649
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 30 × 20G. Tinkami stalčiai: 26×16G (prašome užsakyti atskirai)
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Gylis	500 mm
Plotis	750 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Aukštis	2000 mm
Svoris	71 kg
Gylis G	20
ComfortClose	ne
Naud. aukštis	1845 mm
Rankenos padėtis	viduryje
Plotis G	30
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940510 2000
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940641 300
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940641 150
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940501 2000

Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940641 100
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940641 200
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940641 125
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940641 75