

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940823 900
GTIN	4062406070601
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 30 × 20G. Tinkami stalčiai: 26×16G (prašome užsakyti atskirai)
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	900 mm
Gylis G	20
Svoris	39 kg
Plotis	750 mm

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
ComfortClose	ne
Plotis G	30
Gylis	500 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Rankenos padėtis	viršuje
Naud. aukštis	745 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940641 200
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940641 125
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940641 75
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 900 mm	940510 900
	940641 300

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G
Stalčių aukštis 300 mm

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940590 30

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis
durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm

940501 900/1000

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940560 30

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G
Stalčių aukštis 150 mm

940641 150

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940550 30

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G
Stalčių aukštis 100 mm

940641 100

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940552 30