

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 1500mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940823 1500   |
| GTIN             | 4062406070632 |
| Produktų klasė   | 9GI           |

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 30 × 20G. Tinkami stalčiai: 26×16G (prašome užsakyti atskirai)  
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.  
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Spintos priekinė dalis     | Varstomos durys su stiklu |
| Aukštis                    | 1500 mm                   |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta             |
| ComfortClose               | ne                        |

|   |  |
|---|--|
| Gylis G                                     | 20   |
| Rankenos padėtis                            | viršuje  |
| Naud. aukštis                               | 1345 mm  |
| Plotis G                                    | 30   |
| Plotis                                      | 750 mm   |
| Gylis                                       | 500 mm   |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip   |
| Svoris                                      | 56 kg  |
| Modelis                                     | patiems susikomplektuoti                                       |
| medžiagos storis                            | 0,9 mm   |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje     | 1000   |
| Durų atidarymo kampas                       | 250 laipsniai  |
| Reguliuojamas aukštis kas                   | 25   |
| Cilindrinė spyna                            | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis                              | Lentynų spinta   |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30  | 940552 30   |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G<br>Stalčių aukštis 100 mm                                   | 940641 100  |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms<br>suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis<br>1500 mm | 940510 1500 |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11  | 914226 GP11 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G<br>Stalčių aukštis 150 mm                                   | 940641 150  |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G<br>Stalčių aukštis 200 mm                                   | 940641 200  |

|  |             |
|--|-------------|
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G<br>Stalčių aukštis 125 mm                 | 940641 125  |
| Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis<br>durimis Spintai, kurios aukštis 1500 mm | 940501 1500 |
| Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30   | 940550 30   |
| Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30   | 940590 30   |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G<br>Stalčių aukštis 75 mm                  | 940641 75   |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G<br>Stalčių aukštis 300 mm                 | 940641 300  |
| Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30   | 940560 30   |