

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940841 750
GTIN	4062406070656
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 40 × 20G. Tinkami stalčiai: 36×16G (prašome užsakyti atskirai)  
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengta milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.  
Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	595 mm
Plotis G	40
Svoris	41 kg
ComfortClose	ne
Aukštis	750 mm
Plotis	1000 mm

Rankenos padėtis	viršuje
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Gylis	500 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Gylis G	20
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940642 300
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940511 750/800
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940642 150
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940642 125
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
	940642 100

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G  
Stalčių aukštis 100 mm

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940560 40

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis  
durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm

940501 750/800

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G  
Stalčių aukštis 200 mm

940642 200

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G  
Stalčių aukštis 75 mm

940642 75