

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940843 2000   |
| GTIN             | 4062406070786 |
| Produktų klasė   | 9GI           |

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 40 × 20G. Tinkami stalčiai: 36×16G (prašome užsakyti atskirai)  
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.  
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

|   |         |
|---|---------|
| Gylis G                                     | 20      |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip    |
| Aukštis                                     | 2000 mm |
| Naud. aukštis                               | 1845 mm |

|   |  |
|---|--|
| Svoris                                  | 81 kg  |
| ComfortClose                            | ne   |
| Gylis                                   | 500 mm   |
| Plotis G                                | 40   |
| Rankenos padėtis                        | viduryje   |
| Spintos priekinė dalis                  | Varstomos durys su stiklu                                      |
| Plotis                                  | 1000 mm  |
| Spinta Konstruktijos tipas              | Bazinė spinta  |
| Modelis                                 | patiems susikomplektuoti                                       |
| medžiagos storis                        | 0,9 mm   |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000   |
| Durų atidarymo kampas                   | 250 laipsniai  |
| Reguliuojamas aukštis kas               | 25   |
| Cilindrinė spyna                        | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas                    | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis                          | Lentynų spinta   |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G<br>Stalčių aukštis 200 mm                                   | 940642 200  |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G<br>Stalčių aukštis 150 mm                                   | 940642 150  |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G<br>Stalčių aukštis 300 mm                                   | 940642 300  |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms<br>suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis<br>2000 mm | 940511 2000 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G<br>Stalčių aukštis 100 mm                                   | 940642 100  |

|  |             |
|--|-------------|
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G<br>Stalčių aukštis 75 mm                  | 940642 75   |
| Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40   | 940550 40   |
| Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40  | 940552 40   |
| Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40   | 940560 40   |
| Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40   | 940590 40   |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11  | 914226 GP11 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G<br>Stalčių aukštis 125 mm                 | 940642 125  |
| Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis<br>durimis Spintai, kurios aukštis 2000 mm | 940501 2000 |