

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940843 1500
GTIN	4062406070779
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 40 × 20G. Tinkami stalčiai: 36×16G (prašome užsakyti atskirai)  
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.  
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Gylis G	20
Gylis	500 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Rankenos padėtis	viršuje

ComfortClose	ne
Plotis G	40
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Aukštis	1500 mm
Plotis	1000 mm
Svoris	65 kg
Naud. aukštis	1345 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 1500 mm	940501 1500
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940642 75
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940642 300
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940642 150
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
	940511 1500

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms  
suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis  
1500 mm

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G  
Stalčių aukštis 200 mm

940642 200

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G  
Stalčių aukštis 100 mm

940642 100

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G  
Stalčių aukštis 125 mm

940642 125

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940552 40

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940560 40

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940550 40