

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 750mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940843 750
GTIN	4062406070724
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 40 × 20G. Tinkami stalčiai: 36×16G (prašome užsakyti atskirai)
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	750 mm
ComfortClose	ne
Plotis	1000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Plotis G	40

Rankenos padėtis	viršuje
Gylis G	20
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Naud. aukštis	595 mm
Gylis	500 mm
Svoris	41 kg
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940642 200
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940642 75
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940642 150
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940642 100
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940642 125
	940511 750/800

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940550 40

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940590 40

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm

940501 750/800

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G
Stalčių aukštis 300 mm

940642 300

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940552 40

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11