

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940841 1000
GTIN	4062406070687
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 40 × 20G. Tinkami stalčiai: 36×16G (prašome užsakyti atskirai)
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengta milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	845 mm
Gylis G	20
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Aukštis	1000 mm

ComfortClose	ne
Svoris	49 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	500 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Rankenos padėtis	viršuje
Plotis G	40
Plotis	1000 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940642 200
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940642 100

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940642 150
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940642 300
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940642 125
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940642 75