



## Spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	949501 2000
GTIN	4062406081928
Produktų klasė	92S

### Aprašymas

#### Modelis:

Korpusas ir durys iš 0,9 mm lakštinio plieno, lentynas galima tvirtinti kas 40 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos stumiamą rankena su **cilindrine spyna**. Daugiau informacijos apie užraktus Nr. 950050 – 950060.

Su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto.

#### Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

#### Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

### Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Aukštis	2000 mm
Naud. aukštis	1840 mm
Gylis	400 mm

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	1000 mm
Svoris	69 kg
Rankenos padėtis	viduryje
Lentynų skaičius	4
medžiagos storis	0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	60 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	500 kg
Durų atidarymo kampas	225 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Segtuvų spinta

## Priedai

Papildoma lentyna Tipas 1000	949514 1000
------------------------------	-------------