

HOLEX**Spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949501 1200
GTIN	4062406081911
Produktų klasė	92S

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas ir durys iš 0,9 mm lakštinio plieno, lentynas galima tvirtinti kas 40 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos stumiamo rankena su **cilindrine spyna**. Daugiau informacijos apie užraktus Nr. 950050 – 950060.

Su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Plotis	1000 mm
Svoris	36 kg

Gylis	400 mm
Lentynų skaičius	2
Naud. aukštis	1040 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Aukštis	1200 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	60 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	500 kg
Durų atidarymo kampas	225 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Segtuvų spinta

Priedai

Papildoma lentyna Tipas 1000	949514 1000
------------------------------	-------------