

HOLEX**Spinta be durų, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949506 2000
GTIN	4062406082017
Produktų klasė	92S

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas ir durys iš 0,9 mm lakštinio plieno, lentynas galima tvirtinti kas 40 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos stumiamo rankena su **cilindrine spyna**. Daugiau informacijos apie užraktus Nr. 950050 – 950060.

Be durų, kaip atvira lentynų spinta.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	atblokuota
Lentynų skaičius	4
Naud. aukštis	1840 mm
Aukštis	2000 mm

Gylis	400 mm
Plotis	1000 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	60 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	500 kg
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Segtuvų spinta

Priedai

Papildoma lentyna Tipas 1000	949514 1000
------------------------------	-------------