

HOLEX**Spinta su varstomomis durimis ir lentynomis, Aukštis mm / modelis: 1950/A****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Produktų klasė	92S

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas ir durys iš 0,9 mm lakštinio plieno, lentynas galima tvirtinti kas 40 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos stumiamo rankena su **cilindrine spyna**. Su **4 lentynomis** iš cinkuoto lakšto.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Svoris	74 kg
Plotis	950 mm
Lentynų skaičius	4
Naud. aukštis	1820 mm
Rankenos padėtis	viduryje

Gylis	430 mm
Aukštis	1950 mm
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
medžiagos storis	0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	80 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	500 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Šegtuvų spinta

Priedai

Papildoma lentyna Tipas 950	949534 950
-----------------------------	------------