

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940861 800
GTIN	4062406070878
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 50 × 20G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Gylis	500 mm
ComfortClose	ne
Naud. aukštis	645 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Plotis	1250 mm
Gylis G	20
Aukštis	800 mm

Svoris	68 kg
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Rankenos padėtis	viršuje
Plotis G	50
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940512 750/800
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940501 750/800
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11