

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940861 1250
GTIN	4062406070908
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 50 × 20G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	500 mm
Svoris	91 kg
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto

Rankenos padėtis	viršuje
Gylis G	20
Naud. aukštis	1095 mm
Plotis	1250 mm
ComfortClose	ne
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Aukštis	1250 mm
Plotis G	50
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 1250 mm	940501 1250
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50

