

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940865 900
GTIN	4062406071028
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 50 × 20G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Naud. aukštis	745 mm
Svoris	73 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	500 mm

Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Gylis G	20
ComfortClose	ne
Plotis G	50
Rankenos padėtis	viršuje
Plotis	1250 mm
Aukštis	900 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 900 mm	940513 900
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50