

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 750mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940867 750
GTIN	4062406071073
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 50 × 20G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyra. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis G	50
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Gylis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	750 mm
Svoris	65 kg
Gylis G	20

ComfortClose	ne
Naud. aukštis	595 mm
Plotis	1250 mm
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Rankenos padėtis	viršuje
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
Synos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940513 750/800