

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940867 900
GTIN	4062406071097
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 50 × 20G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Gylis G	20
Plotis	1250 mm
Naud. aukštis	745 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Plotis G	50
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	viršuje
Aukštis	900 mm
Svoris	73 kg
Gylis	500 mm
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50
Synos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 900 mm	940513 900