

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940887 800
GTIN	4062406071226
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 20G. Tinkami stalčiai: 26×14G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyňa. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Svoris	71 kg
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Rankenos padėtis	viršuje
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Naud. aukštis	645 mm
ComfortClose	ne

Gylis	500 mm
Aukštis	800 mm
Gylis G	20
Plotis G	60
Plotis	1500 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms
sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis
750/800 mm

940514 750/800

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių
aukštis 300 mm

940651 300