

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940887 750
GTIN	4062406071219
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 20G. Tinkami stalčiai: 26×14G (prašome užsakyti atskirai).  
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyňa. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.  
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis G	60
Rankenos padėtis	viršuje
ComfortClose	ne
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Gylis G	20
Svoris	68 kg

Plotis	1500 mm
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Aukštis	750 mm
Gylis	500 mm
Naud. aukštis	595 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940514 750/800
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
	940651 200

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21

914227 GP21

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm

940651 150

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940560 30