

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940885 750
GTIN	4062406071141
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 20G. Tinkami stalčiai: 26×14G (prašome užsakyti atskirai).  
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyňa. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.  
Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis G	60
Naud. aukštis	595 mm
Aukštis	750 mm
Gylis	500 mm
Gylis G	20

Svoris	68 kg
Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	viršuje
Plotis	1500 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940514 750/800
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių  
aukštis 200 mm

940651 200

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių  
aukštis 125 mm

940651 125

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940590 30