

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940887 1000
GTIN	4062406071240
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 20G. Tinkami stalčiai: 26×14G (prašome užsakyti atskirai).  
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyňa. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.  
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Rankenos padėtis	viršuje
Plotis	1500 mm
Aukštis	1000 mm
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Gylis G	20
Naud. aukštis	845 mm
ComfortClose	ne

Gylis	500 mm
Plotis G	60
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Svoris	81 kg
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
	940651 200

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940590 30

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm

940651 100

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940552 30