

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940885 800
GTIN	4062406071158
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 20G. Tinkami stalčiai: 26×14G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyňa. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	645 mm
ComfortClose	ne
Svoris	71 kg
Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Gylis G	20
Gylis	500 mm
Plotis	1500 mm

Plotis G	60
Aukštis	800 mm
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Rankenos padėtis	viršuje
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
	940651 75

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940550 30

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm

940514 750/800