

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 1250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940887 1250
GTIN	4062406071257
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 20G. Tinkami stalčiai: 26×14G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis G	60
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
ComfortClose	ne
Gylis G	20

Svoris	93 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	1250 mm
Plotis	1500 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Naud. aukštis	1095 mm
Gylis	500 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 1500 mm	940514 1500
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200