

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940907 1000 |
| GTIN | 4062406071387 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 80 × 20G. Tinkami stalčiai: 36×14G (prašome užsakyti atskirai). Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyňa. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------|
| Plotis | 2000 mm |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Plotis G | 80 |
| Gylis G | 20 |
| Rankenos padėtis | viršuje |
| Naud. aukštis | 845 mm |
| ComfortClose | ne |

| | |
|---|--|
| Spintos priekinė dalis | stumdomos durys su stiklu |
| Svoris | 98 kg |
| Gylis | 500 mm |
| Spinta Konstruktijos tipas | Bazinė spinta |
| Aukštis | 1000 mm |
| Modelis | patiems susikomplektuoti |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | Lentynų spinta |

Priedai

| | |
|---|------------------|
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21 | 914227 GP21 |
| Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40 | 940550 40 |
| Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40 | 940552 40 |
| Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40 | 940560 40 |
| Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40 | 940590 40 |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm | 940515 1000/1250 |