

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940905 1250
GTIN	4062406071325
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 80 × 20G. Tinkami stalčiai: 36×14G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
ComfortClose	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Rankenos padėtis	viršuje
Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Svoris	112 kg
Plotis	2000 mm

Plotis G	80
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Aukštis	1250 mm
Gylis G	20
Naud. aukštis	1095 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 1500 mm	940515 1500
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21