

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940905 2000
GTIN	4062406071349
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 80 × 20G. Tinkami stalčiai: 36×14G (prašome užsakyti atskirai).  
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.  
Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	1845 mm
Gylis G	20
ComfortClose	ne
Plotis	2000 mm

Rankenos padėtis	viduryje
Plotis G	80
Aukštis	2000 mm
Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Gylis	500 mm
Svoris	155 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Synos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940515 2000
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40