

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940905 900
GTIN	4062406071301
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 80 × 20G. Tinkami stalčiai: 36×14G (prašome užsakyti atskirai).  
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyňa. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.  
Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Gylis G	20
Plotis G	80
Plotis	2000 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Svoris	92 kg
Gylis	500 mm
ComfortClose	ne

Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Naud. aukštis	745 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	900 mm
Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 900 mm	940515 900
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40