

Garant GRIDLINE

Erdvi bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	941001 1000
GTIN	4062406071424
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 30 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikataus visas spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Rankenos padėtis	viršuje

ComfortClose	ne
Naud. aukštis	845 mm
Plotis	750 mm
Gylis	700 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis G	30
Svoris	70 kg
Aukštis	1000 mm
Gylis G	28
Lentynų skaičius	1
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Pasviroji lentyna, skirta eForm Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942550 30
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	942570 300
Važiuklės modifikavimo rinkinys Tinka korpuso gyliui G 28	958480 28

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	942570 150
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	942570 200
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	942570 75
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Stumiamoji rankena Tipas 1	958490 1
Lentynos su laikikliais100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942530 30
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942570 100
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	942570 125