

Garant GRIDLINE

Erdvi uždedama spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 941011 1000 |
| GTIN | 4062406071462 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 30 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------|--------|
| Gylis | 700 mm |
| Lentynų skaičius | 1 |

| | |
|---|--|
| Rankenos padėtis | apačioje |
| Aukštis | 1000 mm |
| Gylis G | 28 |
| Naud. aukštis | 845 mm |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Plotis | 750 mm |
| ComfortClose | ne |
| Plotis G | 30 |
| Svoris | 70 kg |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Ant viršaus uždedama spintelė |
| Produkto rūšis | Erdvi spinta |

Priedai

| | |
|---|-----------------|
| Pasviroji lentyna, skirta Form Kai spintos / skyriaus plotis G 30 | 942550 30 |
| Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 75 mm | 942570 75 |
| Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm | 942570 300 |
| Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm | 940501 900/1000 |

| | |
|---|------------------|
| Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30 | 942530 30 |
| Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 100 mm | 942570 100 |
| Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F | 940559 F |
| Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 150 mm | 942570 150 |
| Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm | 942570 125 |
| Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm | 942570 200 |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11 | 914226 GP11 |