

Garant GRIDLINE

**Erdvi bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	941003 1000
GTIN	4062406071448
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 30 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	845 mm
Plotis	750 mm
ComfortClose	ne

Rankenos padėtis	viršuje
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Gylis G	28
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	700 mm
Lentynų skaičius	1
Svoris	70 kg
Plotis G	30
Aukštis	1000 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Erdvi spinta

## Priedai

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Pasviroji lentyna, skirta Form Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942550 30
Stumiamoji rankena Tipas 1	958490 1
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940510 1000/1250
	942570 300

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm

942570 100

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm

942570 200

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm

942570 150

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm

942570 125

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm

942570 75

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F

Lentynos su laikikliais100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30

942530 30

Važiuklės modifikavimo rinkinys Tinka korpuso gyliui G 28

958480 28