

Garant GRIDLINE

**Erdvi bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	941021 2000
GTIN	4062406071493
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visas spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Gylis G	28
Aukštis	2000 mm

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Plotis G	40
Lentynų skaičius	4
Gylis	700 mm
Plotis	1000 mm
Naud. aukštis	1845 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
ComfortClose	ne
Svoris	146 kg
Rankenos padėtis	viduryje
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Erdvi spinta

## Priedai

Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942530 40
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	942573 200
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	942573 150
Pasviroji lentyna, skirta eForm Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942550 40

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940501 2000
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	942573 100
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940511 2000
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	942573 75
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	942573 125
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	942573 300
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F