

Garant GRIDLINE

**Erdvi bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	941023 2000
GTIN	4062406071516
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	146 kg
Aukštis	2000 mm

Rankenos padėtis	viduryje
Naud. aukštis	1845 mm
Plotis G	40
Gylis	700 mm
Lentynų skaičius	4
Plotis	1000 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
ComfortClose	ne
Gylis G	28
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Erdvi spinta

## Priedai

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	942573 300
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	942573 75
Lentynos su laikikliais100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942530 40
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	942573 200

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	942573 150
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940501 2000
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	942573 100
Pasviroji lentyna, skirta Form Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942550 40
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	942573 125
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940511 2000
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11