

Garant GRIDLINE

Erdvi uždedama spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	941033 1000
GTIN	4062406071530
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis G	28
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Gylis	700 mm

Svoris	81 kg
Rankenos padėtis	apačioje
Lentynų skaičius	1
Plotis G	40
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	1000 mm
Plotis	1000 mm
ComfortClose	ne
Naud. aukštis	845 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Ant viršaus uždedama spintelė
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	942573 125
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	942573 150
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	942573 100
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	942573 300
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	942573 75

Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942530 40
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Pasviroji lentyna, skirta Form Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942550 40
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	942573 200