

Garant GRIDLINE

**Erdvi bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	941067 1000
GTIN	4062406071622
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 80 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyra. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	1000 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Naud. aukštis	863 mm
ComfortClose	ne
Svoris	160 kg
Gylis G	28

Lentynų skaičius	2
Plotis G	80
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	2000 mm
Gylis	700 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Erdvi spinta

## Priedai

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	942583 300
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Lentynos su laikikliais100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942530 40
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	942583 150
Pasviroji lentyna, skirtaForm Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942550 40
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm

942583 200

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm

942583 100

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm

942583 75

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm

942583 125