

**Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114000 dėžutėje, be dangos, Tipas: 1-6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115000 1-6
GTIN	4045197024015
Produktų klasė	12B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Valcuoti, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir sustorėjimas ties kotu – standartiniai.

Vientisos struktūros, todėl yra plastiškesnis ir geriau atlaiko didesnes apkrovas (pvz., su rankiniais grąžtuvais). Nebrangus modelis.

Techninis aprašymas

Grąžtų skaičius	51
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,1 mm
Gręžimo diapazonas	1 - 6 mm
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS

Duomenų lapai

Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7

Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6

Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Plastikinė dėžutė spiraliniams grąžtams DIN 338 Tipas 1-6	115475 1-6