

Garant GRIDLINE

Erdvi uždedama spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	941075 1000
GTIN	4062406071646
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 80 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis G	28
Rankenos padėtis	apačioje
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Aukštis	1000 mm
Plotis	2000 mm

Plotis G	80
Lentynų skaičius	2
Naud. aukštis	863 mm
Gylis	700 mm
Svoris	160 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
ComfortClose	ne
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Ant viršaus uždedama spintelė
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942530 40
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	942583 200
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	942583 125
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	942583 300
Pasviroji lentyna, skirta eForm Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942550 40
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	942583 100
	942583 150

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm

940515 1000/1250

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm

942583 75

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21

914227 GP21