

Garant GRIDLINE

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais gylis 28G. 4 atskiri ištraukiami elementai, Aukštis: 1000 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	942004 1000
GTIN	4062406071684
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Vertikali spinta 30×28G.

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais su **lengvai ištraukiamais elementais**, kurie yra su **atskirais fiksatoriais**, tokiu būdu galima atidaryti tik vieną elementą. Ištraukiamų elementų rėmai perforuoti kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalios spintos yra paruoštos tvirtinti prie grindų arba sienos ir **jas būtina nedelsiant apsaugoti nuo virtimo**. Dėl 2K-Haptoprene® stūmimo rankenos su cilindrine rakinama spyna.

Priedai pasirinktinai:

Vertikalius ištraukiamus elementus galima komplektuoti su loveliais Nr. 942010, perforuotomis sienelėmis Nr. 942015 ir įrankių laikikliais Nr. 970130.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, vertikaliuos ištraukiamos sienelės tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Kai vertikalaus ištraukiamo elemento plotis yra 330 mm, galima sumontuoti vieną šalia kito 2 laikiklius.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia: 175 kg

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 750 mm
 Gylis: 700 mm
 Plotis G: 30
 Gylis G: 28
 Vertikalaus stalčiaus plotis: 160 mm

Techninis aprašymas

Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis	627 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis	153 mm
Svoris	181 kg
Plotis	750 mm
Vertikalaus stalčiaus plotis	160 mm
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	175 kg
Gylis	700 mm
Aukštis	1000 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	680 mm
Gylis G	28
Plotis G	30
medžiagos storis	1,2 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	700 kg
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	37 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais