

Garant GRIDLINE

**Sunkių daiktų spinta su su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942301 1000
GTIN	4062406071769
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 30 × 28G.

**Pastiprintos šoninės sienos** lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visas spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Rankenos padėtis	viršuje
Svoris	76 kg

Lentynų skaičius	2
Aukštis	1000 mm
Plotis	750 mm
Plotis G	30
Naud. aukštis	845 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg
Gylis G	28
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
ComfortClose	ne
Gylis	700 mm
medžiagos storis	1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Sunkių daiktų spinta

## Priedai

Važiuklės modifikavimo rinkinys Tinka korpuso gyliui G 28	958480 28
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Stumiamoji rankena Tipas 1	958490 1
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000

Sunkių daiktų lentynoms Kai spintos / skyriaus plotis G 30

942610 30