



Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	814001 100
GTIN	4062406072049
Produktų klasė	82A

Aprašymas

Modelis:

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su **skale**.
Reguliuojamas veržliaraktis, chromuotas.

Techninis aprašymas

visas ilgis	4 in
maksimalus rakto dydis	13 mm
visas ilgis	100 mm
Žiočių padėtis	22 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas
nekibirščiuojantis	ne
Padalos	taip
Rankenos apvalkalas	ne
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

