

**Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	814001 150
GTIN	4062406072056
Produktų klasė	82A

**Aprašymas****Modelis:**

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su **skale**.  
Reguliuojamas veržliaraktis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus rakto dydis	19 mm
visas ilgis	150 mm
visas ilgis	6 in
Žiočių padėtis	22 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas
nekibirščiuojantis	ne
Padalos	taip
Rankenos apvalkalas	ne
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

