

**Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	814001 250
GTIN	4062406072070
Produktų klasė	82A

**Aprašymas****Modelis:**

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su **skale**.  
Reguliuojamas veržliaraktis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	10 in
maksimalus rakto dydis	30 mm
visas ilgis	250 mm
Žiočių padėtis	22 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas
nekibirščiuojantis	ne
Padalos	taip
Rankenos apvalkalas	ne
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

