

**Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 450mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	814001 450
GTIN	4062406072100
Produktų klasė	82A

Aprašymas**Modelis:**

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su **skale**.
Reguliuojamas veržliaraktis, chromuotas.

Techninis aprašymas

visas ilgis	18 in
maksimalus rakto dydis	55 mm
Žiočių padėtis	22 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas
nekibirščiuojantis	ne
Padalos	taip
Rankenos apvalkalas	ne
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis