

Garant GRIDLINE

Sunkių daiktų spinta su varstomomis durimis su stiklu, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942323 1000
GTIN	4062406072506
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 28G.

Pastiprintos šoninės sienos lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynos GridLine sunkiųjų daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis	1000 mm
Lentynų skaičius	2
Gylis	700 mm

Svoris	80 kg
Rankenos padėtis	viršuje
Naud. aukštis	845 mm
Plotis G	40
Gylis G	28
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
ComfortClose	ne
Aukštis	1000 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg
medžiagos storis	1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Sunkių daiktų spinta

Priedai

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Stumiamoji rankena Tipas 1	958490 1
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Sunkių daiktų lentynoms Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942610 40
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Važiuklės modifikavimo rinkinys Tinka korpuso gyliui G 28

958480 28