

Garant GRIDLINE

Sunkių daiktų spinta su varstomomis durimis su stiklu, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942323 2000
GTIN	4062406072513
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 28G.

Pastiprintos šoninės sienos lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis	700 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Gylis G	28

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg
Naud. aukštis	1845 mm
Aukštis	2000 mm
Plotis	1000 mm
Svoris	153 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis G	40
Lentynų skaičius	5
ComfortClose	ne
medžiagos storis	1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Sunkių daiktų spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Sunkių daiktų lentynoms Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942610 40
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940511 2000
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940501 2000