

Garant GRIDLINE

**Erdvi / sunkių daiktų spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

942701 1000

GTIN

4062406072605

Produktų klasė

9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 30 × 28G. Tinkami stalčiai: 26×24G (prašome užsakyti atskirai).

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

**Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.**

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Plotis

750 mm

Elektronine užraktų sistema - galima keisti

taip

Spintos priekinė dalis

Varstomos durys iš ištisinio lakšto

Gylis	700 mm
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Plotis G	30
ComfortClose	ne
Svoris	62 kg
Gylis G	28
Aukštis	1000 mm
Naud. aukštis	845 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	942570 200
Lentynos su laikikliais100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942530 30
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942570 100

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	942570 75
Važiuklės modifikavimo rinkinys Tinka korpuso gyliui G 28	958480 28
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	942570 300
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	942570 150
Pasviroji lentyna, skirtaForm Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942550 30
Stumiamoji rankena Tipas 1	958490 1
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	942570 125