

Garant GRIDLINE

Erdvi / sunkių daiktų spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942721 1000
GTIN	4062406072643
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 40 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×24G (prašome užsakyti atskirai).

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Rankenos padėtis	viršuje
Gylis	700 mm
Plotis	1000 mm

Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Plotis G	40
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	70 kg
Naud. aukštis	845 mm
Aukštis	1000 mm
Gylis G	28
ComfortClose	ne
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	942573 100
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	942573 125
Pasviroji lentyna, skirtaForm Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942550 40
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	942573 75
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	942573 300

Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942530 40
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	942573 150
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Važiuoklės modifikavimo rinkinys Tinka korpuso gyliui G 28	958480 28
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stumiamoji rankena Tipas 1	958490 1
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	942573 200