

Garant GRIDLINE

**Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto,  
Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 942745 2000   |
| GTIN             | 4062406072698 |
| Produktų klasė   | 9GI           |

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 28G. Tinkami stalčiai: 26×20G (prašome užsakyti atskirai).  
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

**Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.**

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

|   |      |
|---|------|
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Gylis G                                     | 28   |
| ComfortClose                                | ne   |

|   |  |
|---|--|
| Gylis                                   | 700 mm   |
| Naud. aukštis                           | 1863 mm  |
| Spintos priekinė dalis                  | Stumdomos durys iš ištisinio lakšto                            |
| Rankenos padėtis                        | viduryje   |
| Plotis                                  | 1500 mm  |
| Plotis G                                | 60   |
| Spinta Konstruktijos tipas              | Bazinė spinta  |
| Aukštis                                 | 2000 mm  |
| Svoris                                  | 198 kg   |
| Modelis                                 | patiems susikomplektuoti                                       |
| medžiagos storis                        | 0,9 mm   |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1600   |
| Reguliuojamas aukštis kas               | 25   |
| Cilindrinė spyna                        | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas                    | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis                          | Erdvi spinta   |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21  | 914227 GP21 |
| Pasviroji lentyna, skirta eForm Kai spintos / skyriaus plotis G 30                           | 942550 30   |
| Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm | 942580 125  |
| Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm | 942580 200  |
| Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 150 mm | 942580 150  |
|  | 940514 2000 |

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms  
sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis  
2000 mm

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis  
durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm

942580 75

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis  
durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm

942580 100

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis  
durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm

942580 300

Lentynos su laikikliais100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G  
30

942530 30