

Garant GRIDLINE

Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis su stiklu, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942767 2000
GTIN	4062406072759
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 80 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×20G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Rankenos padėtis	viduryje
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	28

Gylis	700 mm
Aukštis	2000 mm
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Plotis G	80
Naud. aukštis	1863 mm
Svoris	225 kg
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Plotis	2000 mm
ComfortClose	ne
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Pasviroji lentyna, skirta eForm Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942550 40
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940515 2000
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	942583 150
Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942530 40